

Οδηγίες χρήσης

Στήριγμα Sunnylife AD10

Περιγραφή

Το στήριγμα Sunnylife AD109 είναι εξοπλισμένο με σύστημα μαγνητών διπλής κατεύθυνσης, το οποίο επιτρέπει την ταχεία τοποθέτηση και αφαίρεση της κάμερας μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Η τεχνολογία διπλής κατεύθυνσης επιτρέπει την εύχρηστη τοποθέτηση ανεξάρτητα από τον προσανατολισμό, βελτιώνοντας σημαντικά την απόδοση σε δυναμικές συνθήκες. Αποτελεί την ιδανική λύση για χρήστες που συχνά αλλάζουν καρέ και απαιτούν μέγιστη ταχύτητα λειτουργίας χωρίς περιττές καθυστερήσεις.

Χρήση σύμφωνα με τον προορισμό του προϊόντος

Για λόγους ασφαλείας και πιστοποίησης, απαγορεύεται οποιαδήποτε αναδιαμόρφωση ή τροποποίηση του προϊόντος. Η χρήση του προϊόντος για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που περιγράφονται μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο προϊόν. Επιπλέον, η μη ορθολογική χρήση μπορεί να δημιουργήσει κινδύνους ασφαλείας. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. Πρέπει να διαβάσετε και να ακολουθείτε όλες τις οδηγίες ασφαλείας που παρέχονται στο εγχειρίδιο.

1. Το προϊόν δεν αποτελεί παιχνίδι. Συνιστάται να διατηρείται μακριά από παιδιά και ζώα.
2. Προστατεύετε το προϊόν από ακραίες θερμοκρασίες, άμεσο ηλιακό φως, ισχυρές δονήσεις, υψηλή υγρασία, εύφλεκτα αέρια, ατμούς και διαλύτες.
3. Μην υπόκειται το προϊόν σε μηχανικές καταπονήσεις.
4. Όταν δεν είναι πλέον δυνατή η ασφαλής λειτουργία (το προϊόν είναι κατεστραμμένο ή δεν λειτουργεί σωστά), η χρήση πρέπει να σταματήσει και το προϊόν να προστατευτεί από περαιτέρω χρήση.
5. Το προϊόν πρέπει να χειρίζεται με ιδιαίτερη προσοχή. Κραδασμοί, κτυπήματα ή πτώση του προϊόντος ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά.
6. Σε περίπτωση αμφιβολιών σχετικά με τη χρήση ή την ασφάλεια, συνιστάται η συμβουλή εξειδικευμένου τεχνικού.
7. Εάν εμφανιστούν ερωτήσεις που δεν καλύπτονται από το παρόν εγχειρίδιο, παρακαλούμε

επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μας
(email: hurt@innpro.pl, ιστοσελίδα: <https://innpro.pl/>) ή με έναν άλλον ειδικό.

Τεχνικές προδιαγραφές Κατασκευαστής: Sunnylife

Μοντέλο: ON-AD109

Συμβατά μοντέλα: Osmo Nano / Action 6

Υλικό: πλαστικό + κράμα αλουμινίου + μαγνήτης + σιλικόνη

Βάρος: 17 g

Διαστάσεις: 42 x 27 x 18 mm

Κατασκευαστής:

SDSHOBBY Technology Industrial Limited

Περιοχή Long Hua, 2ο κτίριο / 5ος όροφος, 518131 Shenzhen, Κίνα

Υπεύθυνος φορέας στην ΕΕ και Εισαγωγέας:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o. o.

Rudzka 65C, 44-200 Rybnik, Πολωνία

zgloszenia@innpro.pl

safety@innpro.eu